

## ChargeBottle® P2

### Contenitori leggeri per il trasferimento polveri

Idonei per l'uso nel settore farmaceutico, chimico e alimentare:

- Materiali conformi FDA
- Buona compatibilità chimica
- Adatto per applicazioni a pressione per applicazioni robuste e diversificate

Per massimizzare la resa e il flusso del prodotto:

- Realizzazione senza giunture
- Forma conica ottimale
- Additivo antistatico conforme FDA
- Porta di risciacquo a secco o umido opzionale

Adatto al trattamento asettico:

- Gamma stabile

Applicazioni:

- Polveri sfuse
- Granuli
- API
- Intermedi
- Materiali buffer
- Componenti (per esempio, chiusure di fiale)

### Dimensioni



	10 L		20 L	
<b>Raccordo (A) mm</b>	DN100 (4")	DN150 (6")	DN100 (4")	DN150 (6")
<b>Diametro esterno (B)</b>	320	320	320	320
<b>Altezza totale (C) mm</b>	341	295	440	394
<b>Altezza posizione porta (D)</b>	75	73	75	75



## Gamma e caratteristiche tecniche

	10 L		20 L	
<b>Dimensioni raccordo</b>	DN100 (4")	DN150 (6")	DN100 (4")	DN150 (6")
<b>Capacità (L) (nominale)</b>	10 L (15,6 L reali)	10 L (15,1 L reali)	20 L (22,8 L reali)	20 L (22,3 L reali)
<b>Peso (approssimativo)</b>	1,5 kg	1,5 kg	2 kg	1,9 kg
<b>Tipo di raccordo</b>	Tri-Clamp			
	100 mm BS4825 standard (compatibile con ASME BPE, ISO 2852, DIN 32676 Serie A e C e IDF)			
	150 mm BS4825 non standard equivalente (compatibile con ASME BPE, DIN 32676 Serie C)			
<b>Materiali</b>	Polietilene ad alta densità (HDPE) Marlex HHM 5502BN			
	Eccellenti rigidità e durata			
	Buona compatibilità chimica			
	Gamma stabile			
<b>Conformità</b>	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a, condizioni d'uso da B ad H in base a 21 CFR 176.170(c)			
	USP Classe VI			
<b>Valore nominale di pressione</b>	500 mBarG (7,2 psi) Una (1) bottiglia per lotto viene testata a 800 mbar.			
<b>Porta di spurgo/sfiato</b>	Porta Tri-Clamp BS4825 da 1" - disponibile come supplemento			
<b>Morsetto con maniglie</b>	Morsetto in acciaio inox con fermo decentrato e due (2) maniglie - disponibile come supplemento (venduto a parte)			

## Accessori

<b>Morsetto con maniglia modulare</b>	Maniglie ergonomiche per facilitare una movimentazione manuale più sicura
<b>Collare a vibrazioni</b>	Attacco modulare ad azione pneumatica per facilitare il deflusso della polvere
<b>Sollevatore per bottiglia</b>	Sollevatori pneumatici mobili o fissi per il sollevamento e l'abbassamento automatico in fase di aggancio
<b>Stazione di lavaggio bottiglie</b>	Lavaggio manuale o automatico dei contenitori senza rompere il sigillo di contenimento
<b>Tri-Clamp</b>	Acciaio inox o plastica (Nylon)
<b>Guarnizioni Tri-Clamp</b>	EPDM, PTFE



### Europa, Medio Oriente, Africa e Asia

ChargePoint Technology Ltd  
80 Venture Point West, Evans Road  
Liverpool, L24 9PB  
Regno Unito  
+44 151 728 4500  
sales@thechargepoint.com

### Americhe

ChargePoint Technology Inc.  
120 North Main Street, Suite 11  
Forked River, NJ 08731  
Stati Uniti  
+1 609 549 6165  
USAsales@thechargepoint.com

Trova il tuo rappresentante di zona online:  
[www.thechargepoint.com](http://www.thechargepoint.com)



THE QUEEN'S AWARDS  
FOR ENTERPRISE:  
INTERNATIONAL TRADE  
2012